



**Set di portainseriti con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 16mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255130 16
GTIN	4045197941718
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Insero adatto	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Dimensione codolo	16 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ricambi	259981 1
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Norma interna

## Scheda tecnica

Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 1	259981 1
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 16/09 mm	250018 16/09
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 16/12 mm	251112 16/12
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 16/11 mm	250610 16/11