

Set di portainseri con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 16mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255131 16
GTIN	4045197941749
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Insero adatto	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Dimensione codolo	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Ricambi	259981 1
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Norma interna

Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 1	259981 1
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 16/11 mm	250611 16/11
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 16/12 mm	251113 16/12
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 16/09 mm	250019 16/09