



Set di portainseriti con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255130 20
GTIN	4045197941725
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Ricambi	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 2	259981 2
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/11 mm	250610 20/11
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 20/12 mm	250018 20/12
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 20/12 mm	251112 20/12