

Set di portainseriti con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 20mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255131 20
GTIN	4045197941756
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserito adatto	CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Dimensione codolo	20 mm
Ricambi	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 2

259981 2

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 20/12 mm

251113 20/12

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 20/12 mm

250019 20/12

Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura
inserto 20/11 mm

250611 20/11