

**Set di portainseri con bloccaggio, sinistra, Dim. codolo: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265131 12
GTIN	4045197941817
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	12 mm
Insero adatto	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Codice ISO portautensile	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	13 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	17 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Ricambi	269981 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 1	269981 1
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 12/07 mm	260309 12/07
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 12/09 mm	260707 12/09
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 12/09 mm	260007 12/09