Set di portainserti con bloccaggio, destra, Dim. codolo: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265130 16
GTIN	4045197941787
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Ampiezza funzionale L₄	20 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Lunghezza della testina L₁	17 mm
Lunghezza della testina L₁	20 mm
Lunghezza della testina L₁	27 mm
Inserto adatto	CC 09T3; DC 11T3; SC 1204
Dimensione codolo	16 mm
Ricambi	269981 2
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destra



Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 2	269981 2
Portainserti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 16/09 mm	260006 16/09
Portainserti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 16/11 mm	260308 16/11