



Set di portainseriti con bloccaggio, destra, Dim. codolo: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265130 16
GTIN	4045197941787
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Insero adatto	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Dimensione codolo	16 mm
Ricambi	269981 2
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destra

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 2	269981 2
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 16/09 mm	260006 16/09
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 16/11 mm	260308 16/11