



Set di portainseriti con bloccaggio, destra, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265130 25 |
| GTIN | 4045197941800 |
| Classe articolo | 29W |

Descrizione tecnica

| | |
|--|---|
| Lunghezza della testina L ₁ | 20 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 21,5 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 25 mm |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 32 mm |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm |
| Codice ISO portautensile | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 |
| Insero adatto | CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204 |
| Dimensione codolo | 25 mm |
| Ricambi | 269981 3 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo di impiego | destra |

Scheda tecnica

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Set di ricambi per portautensili Modello 3 | 269981 3 |
| Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/12 mm | 260706 25/12 |
| Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/12 mm | 260006 25/12 |
| Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/11 mm | 260308 25/11 |