

Set di portainseri con bloccaggio, sinistra, Dim. codolo: 25mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265131 25
GTIN	4045197941848
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	21,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Insero adatto	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Codice ISO portautensile	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Ricambi	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 3	269981 3
Portainseri con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/12 mm	260007 25/12
Portainseri con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/11 mm	260309 25/11
Portainseri con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/12 mm	260707 25/12