



**Set di portainseri con bloccaggio, destra, Dim. codolo: 20mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265130 20
GTIN	4045197941794
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Lunghezza complessiva L	125 mm
Insero adatto	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	17 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20,5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	27 mm
Dimensione codolo	20 mm
Ricambi	269981 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 2	269981 2
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/11 mm	260308 20/11
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/12 mm	260706 20/12
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/09 mm	260006 20/09