

Set di portainseri con bloccaggio, sinistra, Dim. codolo: 16mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265131 16
GTIN	4045197941824
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Dimensione codolo	16 mm
Insero adatto	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Codice ISO portautensile	SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Ricambi	269981 2
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 2	269981 2
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 16/11 mm	260309 16/11
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 16/09 mm	260007 16/09