



Set di portainseri con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255131 25
GTIN	4045197941763
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Insero adatto	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Ricambi	259981 3
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 3	259981 3
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/15 mm	250611 25/15
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 25/16 mm	250019 25/16
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 25/12 mm	251113 25/12