



Set di portainseriti con bloccaggio, destra, Dim. codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265130 12
GTIN	4045197941770
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Inserito adatto	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Codice ISO portautensile	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Lunghezza della testina L ₁	13 mm
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Dimensione codolo	12 mm
Ricambi	269981 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destra

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 1	269981 1
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 12/09 mm	260706 12/09
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 12/07 mm	260308 12/07
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 12/09 mm	260006 12/09