

Set di portainseri con bloccaggio, sinistra, Dim. codolo: 20mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265131 20
GTIN	4045197941831
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Insero adatto	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Lunghezza della testina L ₁	20,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Codice ISO portautensile	SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Ricambi	269981 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 2	269981 2
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/12 mm	260707 20/12
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/09 mm	260007 20/09
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/11 mm	260309 20/11