

Set di portainseri con bloccaggio a vite, destra, Dim. codolo: 25mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265110 25
GTIN	4045197941930
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Insero adatto	CC.. 1204..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Ricambi	269981 5
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 5	269981 5
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/12 mm	260006 25/12
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/12 mm	260000 25/12