



Set di portainseriti con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255110 20
GTIN	4045197941862
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Insero adatto	CN.. 1204..
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ricambi	259981 5
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 5

259981 5

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 20/12 mm

250018 20/12