

Set di portainseri con bloccaggio a vite, destra, Dim. codolo: 20mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265110 20
GTIN	4045197941923
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Insero adatto	CC.. 09T3..
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Dimensione codolo	20 mm
Ricambi	269981 4
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 4

269981 4