



Set di portainseriti con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255111 16
GTIN	4045197941886
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 09T3..
Codice ISO portautensile	PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Dimensione codolo	16 mm
Ricambi	259981 4
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 4

259981 4

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 16/09 mm

250025 16/09

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 16/09 mm

250019 16/09