



Set di portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265111 25
GTIN	4045197941961
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	SCLCL 2525M12; SCSCCL 2525M12
Insero adatto	CC.. 1204..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Ricambi	269981 5
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 5

269981 5

Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura
inserto 25/12 mm

260001 25/12

Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura
inserto 25/12 mm

260007 25/12