

Set di portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo: 20mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265111 20
GTIN	4045197941954
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Insero adatto	CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	SCLCL 2020K09; SC SCL 2020K09
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ricambi	269981 4
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 4	269981 4
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/09 mm	260001 20/09
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 20/09 mm	260007 20/09
