

Set di portainseri con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 16mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255110 16
GTIN	4045197941855
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
Lunghezza complessiva L	100 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Dimensione codolo	16 mm
Ricambi	259981 4
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 4

259981 4

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 16/09 mm

250018 16/09