



Set di portainseri con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255111 25
GTIN	4045197941909
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
Insero adatto	CN.. 1606..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Dimensione codolo	25 mm
Ricambi	259981 6
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 6	259981 6
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 25/16 mm	250025 25/16
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 25/16 mm	250019 25/16