



Set di portainseri con bloccaggio a vite, destra, Dim. codolo: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265110 16
GTIN	4045197941916
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Insero adatto	CC.. 09T3..
Ricambi	269981 4
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 4

269981 4

Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura
inserto 16/09 mm

260000 16/09

Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura
inserto 16/09 mm

260006 16/09