

Set di portainseri con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 25mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255110 25
GTIN	4045197941879
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Insero adatto	CN.. 1606..
Ricambi	259981 6
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 6

259981 6

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 25/16 mm

250018 25/16