



Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 8 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290035 8
GTIN	4030741290657
Classe articolo	29I

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.
 per il profilo zigrinato: RBL 1×BR
 per Ø godrone d_1 : 15 mm
 per larghezza godrone b: 4 mm
 per Ø foro godrone d_2 : 4 mm
 Campo di impiego: 3 - 20 mm
 Spina di scorrimento: 299911 2

Descrizione tecnica

Spina di scorrimento	299911 2
Codolo larghezza	8 mm
Codolo altezza	8 mm
per Ø foro godrone d_2	4 mm
Campo di impiego	3 - 20 mm
per larghezza godrone b	4 mm
per Ø godrone d_1	15 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
per il profilo zigrinato	RBR 1×BL

per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°
per il profilo zigrinato	RGE30° 1×GV30°
per il profilo zigrinato	RAA 1×AA
per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni