

**Inserto di troncatura neutro, HBX25, Larghezza gola w: 3,1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273010 3,1
GTIN	4045197942326
Classe articolo	22D

Descrizione**Uso:**

Solo unitamente alla lama di troncatura n. art. 273000.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	3,1 mm
Rivestimento	TiN
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HBX25
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
GG(G)	idoneo	80 m/min	K
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		