

**Garant**
**Portafrese con trascinatori frontali cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 200, Mandrino di Ø d1: 22mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301138 22
GTIN	4045197942227
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificato.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

**Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

**Vantaggi:**

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Nota:**

Altre misure su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	19 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	22 mm
Adattatore	SK 40 A = 200

Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali