

Garant
Portafrese con trascinatori frontali cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 300, Mandrino di \varnothing d1: 22mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301139 22 |
| GTIN | 4045197942258 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione
Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------|
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 19 mm |
| Mandrino di \varnothing d ₁ | 22 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 300 mm |
| \varnothing D ₂ | 48 mm |
| Adattatore | SK 40 A = 300 |
| Norma | DIN 6357 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Oscillazione | evaporato |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |