

**Garant**

**Portafrese con trascinatori frontali cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 200, Mandrino di Ø d1: 27mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301151 27
GTIN	4045197942289
Classe articolo	31A

**Descrizione**

**Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificato.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

**Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

**Vantaggi:**

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Nota:**

Altre misure su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	21 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Ø di serraggio D <sub>1</sub>	27 mm
Adattatore	SK 50 A = 200

## Scheda tecnica

Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali