

Garant
Portafrese con trascinatori frontali antivibrante, cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 A = 200, Mandrino di Ø d1: 22mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306714 22
GTIN	4045197942609
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di appoggio.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Ø D ₂	48 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Ø Attacco D ₁	22 mm

Adattatore	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali