

Garant**Portautensili per frese modulari filettate antivibrante, forma conica, HSK-A 63, Filettatura M × Lunghezza L1: M10X224****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307038 M10X224
GTIN	4045197942890
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Con foro Balluffchip / RFID. Forma conica. **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301342, adattatore n. art. 301344, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Attacchi Densimet o prolunghe in metallo duro integrale per frese modulari filettate n. art. 301374 – 301379 e n. art. 301361 – 301368.

Sporgenza totale Dim. A: 250 mm

Ø Foro D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø Esterno D: 40 mm

Lunghezza utile L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	40 mm
Ø D ₂	18 mm

Sporgenza totale Dim. A	250 mm
L ₂	5 mm
Filettatura M	M10×224
Ø Foro D ₁	10,5 mm
Lunghezza utile L ₁	224 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari