



Distanziometro laser DISTO™, Modello: X4SET



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Classe articolo	47C

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica resistente agli urti con tastiera a simboli di facile utilizzo. **Ottica Leica** di elevata qualità racchiusa in un robusto **involucro al magnesio**, particolarmente resistente alle temperature. Display a colori illuminato e girevole per consentire la massima leggibilità. Power Range Technologie™ per misurazioni **fino a 150 m senza piastra bersaglio**. Classe laser 2 testata a norma ISO 16331-1. Il **sensore integrato di inclinazione fino a 360°** indica le inclinazioni di un oggetto posizionando direttamente lo strumento e consentendo una determinazione indiretta dell'altezza. Terminale multifunzionale per la misurazione da posizioni angolate. Protetto contro i getti d'acqua e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma. Tastiera a chiusura ermetica e lavabile. Una gomma frontale resistente protegge l'ottica e attenua anche una lieve caduta.

Con **mirino digitale (zoom 4x)** per misurazioni su grandi distanze o in presenza di luce solare.

Misurazioni spaziali con tecnologia P2P. Anche da punti inaccessibili. L'app DISTO™ Plan permette di esportare disegni dimensionati come file CAD.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Custodia protettiva e cinturino da polso. Incluse 2x batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Incluso adattatore per stativo DST360, stativo TRI120 e valigetta.

Nota:

Trasferimento dati via Bluetooth® Smart anche su smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partire dalla versione 4.3; Apple da iPhone 4s). Semplice creazione dei disegni.

Descrizione tecnica

Alimentazione elettrica	081561 LR6
Accuratezza	±1,0 mm
Filettatura per treppiede	1/4 UNC pollici
Calcolo della superficie e del volume	sì
Numero di batterie contenute	2
Grado di protezione IP	IP 54
Portata	150 m
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Addizione / sottrazione	sì
Misura minima / massima	sì
Selezione ultime misurazioni	sì
Sensore inclinazione	360 grado
Altezza	29 mm
Mirino digitale con zoom	4x
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì
Peso	184 g
Lunghezza	132 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Terminale multifunzionale	sì
Larghezza	56 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	mm / pollici
Classe laser secondo IEC 825-1	2
Tipo di prodotto	Distanziometro

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR6

081561 LR6