

Garant
Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1: M12X125

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Forma cilindrica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

L ₂	5 mm
Lunghezza utile L ₁	125 mm
Ø Esterno D	34 mm
Ø D ₂	21 mm
Filettatura M	M12×125
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	12,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	144 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari