

**Garant****Mandrino portautensili con codolo Weldon con fori LR, PSC-63 A = 100, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308509 8      |
| GTIN            | 4045197943989 |
| Classe articolo | 31C           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili concodolo Weldon a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

**Nota:**

Riduzione adatta di PSC 63 su PSC 40 o PSC 50 n. art. 318892.

Bussola di riduzione adatta di SK 40 o HSK 63 su PSC 40 o PSC 50 disponibile su richiesta.

Bussola di riduzione adatta di SK 50 o HSK 100 su PSC 63 o PSC 80 disponibile su richiesta.

Prolunghe adatte al n. art. 318894, 318895 e 318896.

**Descrizione tecnica**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sporgenza totale Dim. A  | 100 mm         |
| Ø Attacco D <sub>1</sub> | 8 mm           |
| Ø Esterno D              | 28 mm          |
| Adattatore               | PSC-63 A = 100 |
| Norma attacco            | ISO 26623-1    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Passaggio interno per LR                   | sì                                |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciatura                    | HSC                               |
| Strategia di truciatura                    | HPC                               |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino                          |