

Garant**Mandrini a pinza ER di precisione HiRunER, PSC-63 A = 100, per Dim. pinza ER: 32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308542 32
GTIN	4045197944115
Classe articolo	31C

Descrizione**Esecuzione:**

Superfici coniche interne ed esterne rettificata; per una maggiore precisione, tutti i codoli sono trattati termicamente. Inclusi foro Balluffchip/RFID e ghiera di serraggio ad alte prestazioni fino a 25000 min⁻¹.

Vantaggi:

- **Eccellente precisione di concentricità radiale del sistema (mandrino + pinza di serraggio + ghiera di serraggio), 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.**
- **Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).**
- **Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 – Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa **ghiera di serraggio di precisione.**

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiave a bussola n. art. 309893, pinze di serraggio ER n. art. 308901 – 309432, chiave a settore n. art. 628400, oppure chiave dinamometrica n. art. 309749 o 628520.

Nota:

- **Serra solo Ø nominale fino a Ø codolo, tolleranza h 10.**
- **Non utilizzare la ghiera di serraggio in combinazione con l'anello di tenuta.**
- **Usare il mandrino a pinza di precisione sempre in abbinamento all'apposita ghiera di serraggio n. art. 309617.**
- **Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.**

· **Rimozione necessaria dell'anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2 μ m**

Strategia di truciolatura: HSC

Chiave di serraggio ER n. art. 309748; n. art. 309749: 32

Campo di serraggio: 2 - 20 mm

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

Ø Esterno D: 52 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617: 32

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	32
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Chiave di serraggio ER n. art. 309748; n. art. 309749	32
Campo di serraggio	2 - 20 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617	32
Ø Esterno D	52 mm
Adattatore	PSC-63 A = 100
Norma attacco	ISO 26623-1
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μ m
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza