



Sbavatore per lamiera con 2 rotelle taglienti in HSS



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	839860
GTIN	7290003235360
Classe articolo	83G

Descrizione

Esecuzione:

Supporto con 2 rondelle taglienti intercambiabili per spessori materiale da 0 – 12 mm. Le rondelle taglienti usurate possono essere girate. Con guancialini contro le lesioni da taglio. In acciaio superrapido **HSS**.

Uso:

Per la sbavatura **su entrambi i lati** di lamiera, materiali piani in una sola operazione (2 bordi contemporaneamente).

Lunghezza complessiva: 190 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	190 mm
Materiale rotella tagliente	HSS
Tipo di prodotto	Sbavatore

Accessori

Rotella di ricambio in HSS-E (acciaio al cobalto)	839880
Rotella di ricambio in HSS	839870