

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare con foro per il lubrorefrigerante, PSC 63 A = 120, Ø di serraggio D1: 10mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308574 10
GTIN	4045197944054
Classe articolo	31C

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

**Accessori speciali:**

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 – 302417. Apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210 – 354450.

Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Esterno D	32 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Adattatore	PSC 63 A = 120

Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare