

Garant**Mandrino portafresa combinato Forma ADB, SK 40 corto, Mandrino di Ø d1: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300835 13
GTIN	4045197944276
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	23 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	13
Mandrino di Ø d ₁	13 mm

Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	13
Ø Esterno D	27 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	18 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	13
Ø Attacco D ₁	13 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese