

## Garant

### Portafrese con trascinatori frontali Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 30 corto, Mandrino di $\varnothing$ d1: 16mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301013 16
GTIN	4045197944214
Classe articolo	31A

#### Descrizione

##### Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

##### Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

##### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

#### Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Lunghezza mandrino portafresa $L_4$	17 mm
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Mandrino di $\varnothing$ d <sub>1</sub>	16 mm

Ø Esterno D	38 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Adattatore	SK 30 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali