

**Garant****Mandrini a pinza ER Forma ADB, SK 30 corto, per Dim. pinza ER: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300463 16
GTIN	4045197944184
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati. Con foro Balluffchip.

**GARANT –**

- **Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Ghiera di serraggio di precisione GARANT a equilibratura fine (G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>) e rivestita, pertanto elevata forza di serraggio e usura minima.**
- **Foro passante allargato.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 – forme A e B.

**Fornitura:**

Con ghiera di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze ER n. art. 308901 – 309449, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625 – 309645 (per n. art. 309615).

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 0,5 - 10 mm

Sporgenza totale Dim. A: 55 mm

Ø esterno D: 28 mm

Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610: 16

Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580: 16

**Descrizione tecnica**

Campo di serraggio	0,5 - 10 mm
Ø esterno D	28 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610	16
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580	16
per pinze di serraggio ER	16
Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Adattatore	SK 30 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

---

## Accessori

Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm	613300 25
--	-----------