



Portapinza di serraggio ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300683 20
GTIN	4045197944245
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Supporti cilindrici con codolo Weldon e ghiera ER.
Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio n. art. 309680 – 309740.
Pinze serrapezzo ER n. art. 308878 – 309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	25 mm
Campo di serraggio	1 - 13 mm
Per pinze di serraggio ER	20
Ø Esterno D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Lunghezza codolo L ₁	85,5 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciolatura	HSC
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza