

Garant**Adattatore a cambio rapido ER40, d=64,5, Ø Attacco: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319289 20
GTIN	4045197943705
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:****Sistema di cambio rapido per barre alesatrici.**

L'adattatore a cambio rapido va avvitato nella bussola di serraggio cilindrica o nel portautensili VDI per adattatore diretto tramite la ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Uso:

Per lavorazione interna con barre alesatrici.

Per:

Barre alesatrici con 1, 2 o 3 superfici di serraggio.

Fornitura:

Tappi a vite per fori per il lubrorefrigerante, tassello cieco.

Nota:

Presettaggio ad es. tramite GARANT n. art. 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con riduzione n. art. 354773 (bussola n. art. 313291 Dim. 25 con riduzione supplementare n. art. 319426; 319428 cad. in Dim. 40/32).

Descrizione tecnica

Attributo del nome del prodotto	d=64,5
Tipo di prodotto	Adattatore a cambio rapido

