

Garant**Adattatore lama per sega circolare, con filettatura, Per Ø lama per sega: 40/50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento al Ni per una migliore protezione contro l'usura.

Uso:

Insieme alle lame per seghe circolari per sistema di segatura. Per fresatura di scanalature e troncatura.

Nota:

Per attacco per adattatore lama per sega con filettatura vedi catalogo Parte 3. **Prodotto più recente per n. art. 179905.**

Descrizione tecnica

Set di viti di serraggio	219985 (TX15; 4,2 Nm)
L ₁	35 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	36,8 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	24 mm
Sede filettata M	M12
Numero di fori di fissaggio	3
Interasse fori di fissaggio	17,5 mm

Esecuzione del codolo	con filettatura
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Supporto portalamo per seghe

Accessori

Set di viti di fissaggio 10 pezzi	219985
-----------------------------------	--------