

**HOLEX****Mandrino portautensili Weldon con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 corto, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	304398 10
GTIN	4045197944405
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:****Con fori per il lubrorefrigerante non richiudibili.**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Superfici funzionali HSK rettificata.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

**Nota:**

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	35 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	10
Ø Attacco D <sub>1</sub>	10 mm
Adattatore	HSK-A 100 corto

Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-4
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 20000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 10 mm	309900 10
--	-----------