

Garant
Mandrino a pinza ER, esecuzione sottile Forma ADB, SK 40 A = 70, per Dim. pinza ER: 11

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300649 11
GTIN	4045197944481
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Ghiera di serraggio con equilibratura fine **per HSC**. Foro passante ER11 allargato. Codoli con tornitura dura (silenziosità!).

· **Di serie con foro Balluff chip.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Inclusa minighiera ER high speed n. art. 309650.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308881 – 309434, chiave di serraggio ER n. art. 309740.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806. Chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	0,5 - 7 mm
Ø Esterno D	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Per pinze di serraggio ER	11 mm
Chiave di serraggio adatta n. art. 309740	11
Lunghezza utile L _N	44 mm

Ø Attacco D ₁	1-7 mm
Adattatore	SK 40 A = 70
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308882 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308918 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308881 2,5
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 4 mm	309399 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308881 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308881 1
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 3,5 mm	309399 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308918 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308918 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308881 4
Set di 7 pinze ER 1–7 mm	309155
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308882 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308881 1,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5,5 mm	308881 5,5
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 6 mm	309399 6
	309399 4,5

Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 4,5 mm

Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308881 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308881 2
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 2,8 mm	309399 2,8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308882 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6,5 mm	308881 6,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308918 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308881 5
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 2,5 mm	309399 2,5
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308882 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308918 1
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3,5 mm	308881 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308918 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4,5 mm	308881 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308918 7
Set di 13 pinze ER 1–7 mm	309010