

Garant
Mandrino portapinza ER Mini sottile, HSK-A 63 A = 70, per Dim. pinza ER: 11

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	305709 11
GTIN	4045197944504
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con fori Balluffchip.**
- **Foro passante allargato (= ER11).**
- **Superfici funzionali HSK lavorate.**

Fornitura:

Inclusa minighiera ER high speed equilibratura fine (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881 – 309430, chiave di serraggio ER mini n. art. 309740.

Strategia di truciolatura: HSC

Ø esterno D: 16 mm

Minighiera ER di ricambio n. art. 309650: 11

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	11 mm
Minighiera ER di ricambio n. art. 309650	11
Ø Esterno D	16 mm
Lunghezza utile L _N	34 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 70

Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza