

Garant**Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 40 corto, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302596 16 |
| GTIN | 4045197944634 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G2,5 / 25000 min⁻¹. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Esterno D | 48 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 63 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 |
| Ø Attacco D ₁ | 16 mm |
| Adattatore | BT 40 corto |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Norma attacco | JIS B6339 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|