

Garant**Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 50 corto, per Dim. pinza ER: 16****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302818 16 |
| GTIN | 4045197944825 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹.**
- **Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min⁻¹).**
- **Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.
Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 0,5 - 10 mm

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Ø esterno D: 28 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 16

Chiave di serraggio ER: 16

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø Esterno D | 28 mm |
| Chiave di serraggio ER | 16 |
| Ghiera di serraggio ER di ricambio | 16 |
| Campo di serraggio | 0,5 - 10 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm |
| Per pinze di serraggio ER | 16 |
| Adattatore | BT 50 corto |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm | 613300 25 |
|--|-----------|