

Garant**Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 40 corto, per Dim. pinza ER: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302755 40
GTIN	4045197944818
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹.**
- **Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min⁻¹).**
- **Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.
Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 3 - 26 mm

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Ø esterno D: 63 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 40

Chiave di serraggio ER: 40

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	63 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Chiave di serraggio ER	40
Ghiera di serraggio ER di ricambio	40
Campo di serraggio	3 - 26 mm
Per pinze di serraggio ER	40
Adattatore	BT 40 corto
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
---	-----------