

Garant
Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 30 A = 60, per Dim. pinza ER: 25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302745 25
GTIN	4045197944771
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹.**
- **Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min⁻¹).**
- **Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciatura: HSC

Campo di serraggio: 1 - 16 mm

Sporgenza totale Dim. A: 60 mm

Ø Esterno D: 42 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 25

Chiave di serraggio ER: 25

Descrizione tecnica

Chiave di serraggio ER	25
Ø Esterno D	42 mm
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Per pinze di serraggio ER	25
Ghiera di serraggio ER di ricambio	25
Ø Attacco D ₁	1-16 mm
Adattatore	BT 30 A = 60
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 25	309680 25
---	-----------